



# 丸形シリンダ ESNU-32-50-P

部品番号: 195872

FESTO

DIN ISO 6432規格、クッションなし、取付方法多数



## データシート

特長	値
ストローク	50 mm
ピストン径	32 mm
ピストンロッドネジ	M10x1,25
クッション	P : 固定クッション
取付方向	任意
構造	ピストン ピストンロッド シリンダチューブ
Operating pressure MPa	0.12 ... 1 MPa
使用圧力	1.2 ... 10 bar
運転モード	単動 スプリングプッシュタイプ
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 ( 継続運転に必要 )
耐酸性クラス : CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
周囲温度	-20 ... 80 °C
バネ復帰力	20 N
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting	20 N
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance	442.2 N
移動負荷	166 g
0mmストロークでの移動負荷	121 g
10mmストロークあたりの加算質量	15.5 g
0mmストロークの基本質量	370.5 g
質量	448 g
10mmストロークあたりの加算負荷率	9 g
取付方法	アクセサリ
接続ポート径	G1/8
材質	RoHS対応
Material cover	鍛造アルミ合金
Material seals	NBR TPE-U(PU)
Material piston rod	ステンレス
Material cylinder barrel	ステンレス