



丸形シリンダ ESNU-50-10-P

部品番号: 195876

FESTO

DIN ISO 6432規格、クッションなし、取付方法多数



データシート

特長	値
ストローク	10 mm
ピストン径	50 mm
ピストンロッドネジ	M16x1,5
クッション	P : 固定クッション
取付方向	任意
構造	ピストン ピストンロッド シリンダチューブ
Operating pressure MPa	0.12 ... 1 MPa
使用圧力	1.2 ... 10 bar
運転モード	単動 スプリングプッシュタイプ
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 (継続運転に必要)
耐酸性クラス : CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
周囲温度	-20 ... 80 °C
バネ復帰力	95 N
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting	95 N
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance	1,071 N
移動負荷	438 g
0mmストロークでの移動負荷	413 g
10mmストロークあたりの加算質量	40 g
0mmストロークの基本質量	1,087 g
質量	1,127 g
10mmストロークあたりの加算負荷率	25 g
取付方法	アクセサリ
接続ポート径	G1/4
材質	RoHS対応
Material cover	鍛造アルミ合金
Material seals	NBR TPE-U(PU)
Material piston rod	ステンレス
Material cylinder barrel	ステンレス