


薄形シリンダ

ADN-3/4"-1 1/2"-A-P-A

部品番号: 557052

FESTO

ISO 21287規格、マグネット標準装備、ロッド先端雄ネジ



データシート

特長	値
ストローク	1.5 "
ピストン径	3/4"
ピストンロッドネジ	5/16-24 UNF-2A
規格	ISO 21287
クッション	P : 固定クッション
取付方向	任意
運転モード	複動式
ロッドエンド	雄ネジ
構造	ピストン ピストンロッド プロファイルチューブ
位置検出	近接スイッチ用
バリエーション	片ロッド
Operating pressure MPa	0.1 ... 1 MPa
使用圧力	1 ... 10 bar
Operating pressure	14.5 ... 145 psi
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 (継続運転に必要)
耐酸性クラス : CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	-4 ... 176 °F
終端衝撃エネルギー	0.148 ft-lbf
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting	31.698 lbf
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance	42.264 lbf
0mmストロークでの移動負荷	1.062 oz
10mmストロークあたりの加算負荷率	0.743 oz
0mmストロークの基本質量	4.637 oz
10mmストロークあたりの加算質量	0.212 oz
取付方法	取付穴 雌ネジ アクセサリ オプション
接続ポート径	10-32 UNF-2B
Material of flange screw	鋼
Material cover	Anodised wrought aluminium alloy
Material of dynamic seals	TPE-U(PU)
Material piston rod	ステンレス
Material cylinder barrel	Smooth-anodised wrought aluminium alloy