


丸形シリンダ DSNU-63-40-PPV-A

部品番号: 196051

FESTO

マグネット・クッション付、取付方法多数



データシート

| 特長 | 値 |
|--|-------------------------------|
| ストローク | 40 mm |
| ピストン径 | 63 mm |
| ピストンロッドネジ | M16x1,5 |
| クッション | PPV : 両側可変工アクッション |
| 取付方向 | 任意 |
| 構造 | ピストン ピストンロッド シリンダチューブ |
| 位置検出 | 近接スイッチ用 |
| Operating pressure MPa | 0.1 ... 1 MPa |
| 使用圧力 | 1 ... 10 bar |
| 運転モード | 複動式 |
| 作動流体 | ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア |
| 作動/パイロット流体に注意 | 給油運転可能 (継続運転に必要) |
| 耐酸性クラス : CRC | 2 - 腐食ストレスほぼなし |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| 周囲温度 | -20 ... 80 °C |
| クッションストローク | 21 mm |
| Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting | 1,681.9 N |
| Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance | 1,870.3 N |
| 移動負荷 | 559 g |
| 質量 | 1,621 g |
| 取付方法 | アクセサリ |
| 接続ポート径 | G3/8 |
| 材質 | RoHS対応 |
| Material cover | 鍛造アルミ合金 |
| Material seals | NBR TPE-U(PU) |
| Material piston rod | ステンレス |
| Material cylinder barrel | ステンレス |