

丸形シリンダ DSNU-63-125-PPV-A

部品番号: 196055

FESTO

マグネット・クッション付、取付方法多数



データシート

特長	値
ストローク	125 mm
ピストン径	63 mm
ピストンロッドネジ	M16x1,5
クッション	PPV: 両側可変工アクッション
取付方向	任意
構造	ピストン ピストンロッド シリンダチューブ
位置検出	近接スイッチ用
Operating pressure MPa	0.1 ... 1 MPa
使用圧力	1 ... 10 bar
運転モード	複動式
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 (継続運転に必要)
耐酸性クラス: CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	-20 ... 80 °C
クッションストローク	21 mm
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting	1,681.9 N
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance	1,870.3 N
移動負荷	772 g
質量	1,995 g
取付方法	アクセサリ
接続ポート径	G3/8
材質	RoHS対応
Material cover	鍛造アルミ合金
Material seals	NBR TPE-U(PU)
Material piston rod	ステンレス
Material cylinder barrel	ステンレス