

# 薄形シリンダ


## AEN-3"- -

部品番号: 557196

FESTO

ISO

21287準拠、位置検知用、ピストンロッド上に雌ネジまたは雄ネジ付



## データシート

全体のデータシート - 個別の各値は製品選定により異なります。

特長	値
ストローク	0.039 ... 0.984 "
ピストン径	3"
規格	ISO 21287
クッション	P : 固定クッション
取付方向	任意
運転モード	単動
構造	ピストン ピストンロッド ブロファイルチューブ
位置検出	近接スイッチ用
バリエーション	拡張ピストンロッド 雄ネジ 拡張ピストンロッド 回転防止機能付 max.120°Cの耐熱シール 片ロッド
回転防止仕様 / ガイド	角形ロッド
Operating pressure MPa	0.1 ... 1 MPa
使用圧力	1 ... 10 bar
Operating pressure	14.5 ... 145 psi
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 ( 継続運転に必要 )
耐酸性クラス : CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	-4 ... 248 °F
終端衝撃エネルギー	0.258 ft-lbf
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance	678.024 lbf
取付方法	取付穴 雌ネジ アクセサリ オプション
接続ポート径	1/8 NPT
Material of flange screw	鋼
Material cover	Die-cast aluminium, coated
Material piston rod	ステンレス
Material cylinder barrel	Smooth-anodised wrought aluminium alloy