


従動軸 EGC-80- -FA

部品番号: 558865

FESTO

リニアガイド (駆動なし)



データシート

全体のデータシート - 個別の各値は製品選定により異なります。

| 特長 | 値 |
|------------------------|---------------------------|
| 実行ストローク | 50 ... 8,500 mm |
| サイズ | 80 |
| 取付方向 | 任意 |
| ガイド | コロガリガイド |
| 構造 | ガイド |
| 最高加速度 | 50 m/s ² |
| 最高速度 | 5 m/s |
| 耐酸性クラス: CRC | 0 - 腐食ストレスなし |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| 保護仕様 | IP40 |
| 周囲温度 | -10 ... 60 °C |
| 2次断面モーメントIx | 844E+03 mm ⁴ |
| 2次断面モーメントIy | 1,160E+03 mm ⁴ |
| 最大負荷: Fy | 3,050 N |
| 最大負荷: Fz | 3,050 N |
| 最大アイドリング置換抵抗 | 15 N |
| 最大トルク: Mx | 36 Nm |
| ねじれ方向の負荷慣性モーメント It | 551E+03 mm ⁴ |
| クランプ開放ポート | M5 |
| Material of profile | 鍛造アルミ合金 陽極化処理 |
| 材質 | RoHS対応 |
| Material cover profile | ABS |
| Material cover | 鍛造アルミ合金 陽極化処理 |
| Material guide slide | 鋼 |
| Material guide rail | 鋼 |
| Material slide | 鍛造アルミ合金 陽極化処理 |