


アナログモジュール CPX-4AE-P-D10

部品番号: 560362

FESTO



データシート

特長	値
寸法WxLxH	(連結ブロック含む) 50 mm x 107 mm x 55 mm
質量	115 g
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 (継続運転に必要)
流体温度	0 ... 50 °C
周囲温度	-5 ... 50 °C
保管温度	-20 ... 70 °C
保護仕様	IP65 IP67
耐酸性クラス : CRC	1 - 腐食ストレス低 (インストール時)
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
材質	RoHS対応
Material housing	強化PA PC
接続ポート径	QS-4
LED	1 group diagnostics
診断	Limit violation per channel parameterisation error Sensor limit per channel
パラメータ設定	Diagnostics delay per channel Hysteresis per module Unit of measurement Measured value smoothing per channel Limit monitoring per channel diagnostics Sensor limit diagnostics per channel Measurement of relative/differential pressure
内部サイクル時間	5 ms
使用電圧範囲 (DC)	18 ... 30 V
作動電圧 DC	24 V
使用電圧時の実消費電流	常時50mA
Input数	4
測定装置	4x相対圧力/2x差圧
表示可能単位	kPa mbar psi
フォーマット	15ビット+固定 mbar、kPa、psiによるデジタル表示
圧力測定範囲 最終値	10 bar
圧力測定範囲 初期値	0 bar