


ロッドレスシリンダ DFPI-160- -ND2P-E-NB3P

製品番号: 2208573

FESTO



データシート

特徴	値
アクチュエータのサイズ	160
ストローク	40 mm...990 mm
ピストン径	160mm
規格ベース	ISO 15552
クッション	クッションなし
取付位置	任意
機能	複動式
構造	ピストン ピストンロッド タイロッド シリンダチューブ
位置検出	変位エンコーダ内蔵
ポジションセンサの測定原理	ポテンシオメータ
使用圧力	0.3 MPa...0.8 MPa 43.5 000032...116 000032
作動電圧	3 bar...8 bar
定格作動圧力	0.6 MPa 6 bar
作動電圧範囲 DC	0 V...15 V
推奨されるワイパー電流	0.1 μ A
最大接触電流 短時間	10000000000000 mA
CEマーク(適合性宣言を参照)	EU-EMC指令準拠 EU防爆指令 (ATEX) に基づく EU RoHS (特定有害物質使用制限) 指令準拠
UKCA マーク (適合性宣言を参照)	UK 防爆(EX)規定に準拠
防爆	ゾーン 1(ATEX) ゾーン 2(ATEX) ゾーン 21(ATEX) ゾーン 22(ATEX)
ATEXカテゴリ ガス	II 2G
ATEXカテゴリ ダスト	II 2D
防爆保護タイプ ガス	Ex h IIC T4 Gb
防爆保護タイプ ダスト	Ex h IIIC T120°C Db
防爆周囲温度	-20°C \leq Ta \leq +60°C

特徴	値
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
DIN/IEC 68 第2-82部準拠の連続した衝撃耐性	重大度2で試験済み
LABS 認証	VDMA24364-ゾーン III
保管温度	-20 °C...80 °C
相対湿度	5 - 100% 凝縮
保護等級	IP65 IP67 IP69K NEMA 4
DIN/IEC 68 第2-6部準拠の耐振性	重大度2で試験済み
周囲温度	-20 °C...80 °C
エンドポジションにおける衝撃エネルギー	1.4 J
0.6 MPa(6 bar, 87 psi) 時の理論的な力, リターン	11581 N
0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論的な力, アドバンス	12064 N
引き側10mmストロークあたりのエア消費量	1.351 l
10mmストロークあたりの順流エア消費量	1.407 l
0mmストローク時の移動負荷	3700 g
ストローク 10mmあたりの加算質量	89 g
0mmストローク時の基本重量	12800 g
ストローク 10mm あたりの加算質量	200 g
ヒステリシス	0.33 mm
独立したリニアリティ	±0.04%
繰返し精度(単位: ±mm)	0.12 mm
電気接続	3ピン ストレートプラグ/ねじ端子 専用アクセサリ付
空気圧接続	チューブ外径8mm用 専用アクセサリ付
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
エンドキャップ材質	鍛造アルミ合金, コーティング
下部カバーの材質	加圧鋳造アルミ, コーティング
材質 電気接続	真鍮ニッケルめっき
材質 ピストンロッド	ステンレス
材質 ピストンロッド・ワイパーシール	NBR
材質: チューブ	PE
材質: ねじ	鋼, コーティング ステンレス
静的シール材質	NBR
材質 継手	真鍮, ニッケルめっき
材質: タイロッド	ステンレス
材質: シリンダチューブ	鍛造アルミ, 平滑アルマイト