


# バスノード CPX-FB40

部品番号: 2474896

FESTO

モジュール式CPXターミナル用



## データシート

特長	値
プロトコル	Ethernet PowerLink V2
寸法WxLxH	(連結ブロック含む) 50 mm x 107 mm x 50 mm
質量	125 g
周囲温度	-5 ... 50 °C
保管温度	-20 ... 70 °C
保護仕様	IP65 IP67
耐酸性クラス: CRC	1 - 腐食ストレス低
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
材質	RoHS対応
Material housing	強化PA
製品用LED表示	M: パラメータ修正 PL: 負荷供給 PS: 電源サプライ, センササプライ SF: システムエラー
バス用LED表示	BE: Powerlink Error BS: Powerlink Status L/A1: Link / Activity Port 1 L/A2: Link / Activity Port 2
装置固有の診断	Channel and module-oriented diagnostics 電圧降下モジュール Diagnostics memory
操作部品	DILスイッチ
フィールドバスインタフェース	4ピンM12x1.4、Dコードソケット
最大アドレス数 入力	64 Byte
最大アドレス数 出力	64 Byte
パラメータ設定	Diagnostics behaviour Fail-safe reaction Forcing of channels Signal setup システムパラメータ
ポーレート	100 Mbit/s
コンフィギュレーションサポート	XDCファイル XDCファイル
補助機能	- SDOによる非環データアクセス Ethernet経由でAcyclicデータアクセス - DHCPからIPアドレス, DILスイッチまたは制御装置 Integrated Hub フィールドバス経由のチャンネルオリент診断 フィールドバスからのノーマルテキストによる初期パラメータ システムステータスはプロセスデータを使って表示させることが可能 操作ユニット用の追加診断インタフェース
使用電圧範囲 (DC)	18 ... 30 V
作動電圧 DC	24 V
使用電圧時の実消費電流	Typ. 100 mA
誤極性保護	作動電圧