



ピンチバルブ

VZQA-C-M22U-15-GG-V4V4E-4-EXA

部品番号: 3022839

FESTO



データシート

特長	値
構造	エア式ピンチバルブ
操作方法	空気圧
シール	ソフトシール
取付方向	任意
取付方法	ライン設備
プロセスバルブ接続	G1/2
DN: 呼び径	15
バルブ機能	2位置2方弁ノーマルオープン
流れ方向	逆流れ可能
Pressure of medium	0 ... 0.4 MPa
使用圧力	0 ... 4 bar
Pressure of medium psi	0 ... 58 psi
Operating pressure MPa	0.1 ... 0.65 MPa
使用圧力	1 ... 6.5 bar
Operating pressure	14.5 ... 94.25 psi
プロセスバルブの呼び圧力	10
Differential pressure (MPa)	0.25 MPa
差圧	2.5 bar
Differential pressure (psi)	36.25 psi
Burst pressure	1.6 MPa
破壊圧力	16 bar
Burst pressure	232 psi
Overload pressure	0.78 MPa
過圧力	7.8 bar
Overload pressure (psi)	113.1 psi
リターン方式	復帰力
制御方法	外部制御
外部パイロット接続ポート12	G1/8
パイロット流体	圧縮空気クラス ISO 8573-1:2010 [7:4:1]
流体	圧縮空気クラス ISO 8573-1:2010 [-:~:1] 水
最高速度	4,000 mm ² /s
流体温度	-5 ... 90 °C
周囲温度	-5 ... 60 °C
保管温度	5 ... 20 °C
Kv値	5 m ³ /h
切換時間 on	250 ms
切換時間 off	250 ms
材質	RoHS対応
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
RSBP classification to CD-0033	F1a
Material housing	ステンレス
ハウジングの材質番号	1.4404
Material housing cover	ステンレス
Material seals	FPM
Material shut-off element	EPDM
質量	453 g
食品安全	補足の材質情報を参照
Material bowl	PPS