


# ガイド付シリンダ EAGF-V2-KF-32-

部品番号: 3038083

FESTO

電動シリンダ ESBF



## データシート

特長	値
サイズ	32
ストローク	1 ... 500 mm
戻り方向バックラッシュ	0 $\mu$ m
取付方向	任意
ガイド	コロガリガイド
構造	ガイド
耐酸性クラス: CRC	0 - 腐食ストレスなし
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
周囲温度	-20 ... 80 °C
最大負荷: Fy	750 N
最大静的荷重Fy	1,020 N
最大負荷: Fz	750 N
最大静的荷重Fz	1,020 N
最大トルク: Mx	28 Nm
Mx: 静的最大モーメント	38 Nm
最大トルク: My	34 Nm
My: 静的最大モーメント	46 Nm
最大トルク: Mz	34 Nm
Mz: 静的最大モーメント	46 Nm
送り力	15 N
0mmストロークでの移動負荷	724 g
0mmストロークの基本質量	1,685 g
10mmストロークあたりの加算質量	18 g
10mmストロークあたりの加算負荷率	18 g
0mmストローク時の移動負荷の重心	30 mm
ストローク10mmごとの移動負荷重心の許容値	4.1 mm
取付方法	雌ネジ
材質	RoHS対応
Material of guide component	熱処理鋼
Material housing	鍛造アルミ合金 陽極化処理
Material yoke plate	鋼