


ガイド付シリンダ EAGF-V2-KF-50-

部品番号: 3038094

FESTO

電動シリンダ ESBF



データシート

特長	値
サイズ	50
ストローク	1 ... 500 mm
戻り方向バックラッシュ	0 µm
取付方向	任意
ガイド	コロガリガイド
構造	ガイド
耐酸性クラス: CRC	0 - 腐食ストレスなし
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
周囲温度	-20 ... 80 °C
最大負荷: Fy	1,260 N
最大静的荷重Fy	1,600 N
最大負荷: Fz	1,260 N
最大静的荷重Fz	1,600 N
最大トルク: Mx	65 Nm
Mx: 静的最大モーメント	83 Nm
最大トルク: My	70 Nm
My: 静的最大モーメント	89 Nm
最大トルク: Mz	70 Nm
Mz: 静的最大モーメント	89 Nm
送り力	15 N
0mmストロークでの移動負荷	2,015 g
0mmストロークの基本質量	4,059 g
10mmストロークあたりの加算質量	49 g
10mmストロークあたりの加算負荷率	49 g
0mmストローク時の移動負荷の重心	46 mm
ストローク10mmごとの移動負荷重心の許容値	4.3 mm
取付方法	雌ネジ
材質	RoHS対応
Material of guide component	熱処理鋼
Material housing	鍛造アルミ合金 陽極化処理
Material yoke plate	鋼