


接続ケーブル NEBS-M12G12-KS-2-SM12G12

部品番号: 3058527

FESTO



データシート

特長	値
ケーブル識別	ラベルホルダ
取付方向	任意
質量	223 g
配線方式1	ストレートソケット、M12x1、12ピン、Aコード
配線方式2	ストレートソケット、M12x1、12ピン、Aコード
使用電圧範囲 (DC)	0 ... 30 V
作動電圧 DC	30 V
40°C時の許容負荷電流	1.5 A
サージの強さ	0.8 kV
ケーブル長さ	2 m
配線特長	Basic
ケーブルテストコンディション	Festo規格における曲げ強さ、一定環境下で計測
最小ケーブル曲半径	85 mm
曲げ半径, ケーブル設置固定	42.5 mm
ケーブル径	8.5 mm
ケーブル径精度	± 0,2 mm
ケーブルの構造	12x0,14 シールド
ターミナル断面図	0.14 mm ²
色コード、心線絶縁	ピン 1 = 茶 ピン 1 0 = 紫 ピン 1 1 = グレイ/ピンク ピン 1 2 = 赤/青 ピン 2 = 青 ピン 3 = 白 ピン 4 = 緑 ピン 5 = ピンク ピン 6 = 黄色 ピン 7 = 黒 ピン 8 = グレイ ピン 9 = 赤
保護仕様	IP67
周囲温度	-30 ... 80 °C
ケーブル可動時の周囲温度	-25 ... 80 °C
CEマーク	in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
材質	RoHS対応
汚染度	3
耐酸性クラス: CRC	0 - 腐食ストレスなし
Material cable sheath	TPE-U(PUR)
被膜の色	黒
Material of union nut	亜鉛ダイカスト
Material seals	NBR
Material electrical contact	真鍮 ニッケルメッキ、金メッキ