


シリンダ SLM-25- -KF-A

部品番号: 32784

FESTO

センタリングピンやセンタリングスリーブは駆動機器に付属しています。スイッチSIENシリーズに関してはシリンダ発注時にPV、PH、NV、NHをアクセサリコードにつければ付属してきます。また、これらは個別に発注いただくことも可能です。



典型的な表現

データシート

全体のデータシート - 個別の各値は製品選定により異なります。

特長	値
ストローク	10 ... 1,500 mm
ピストン径	25 mm
クッション	P : 固定クッション ショックアブソーバ付
取付方向	任意
ガイド	コロガリガイド
位置検出	近接スイッチ用 反射式センサ用
バリエーション	基本タイプ 中空ガイドロッド 中空ガイドロッド、方向変更プレート
Operating pressure MPa	0.7 MPa
使用圧力	7 bar
運転モード	複動式
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:-:-]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 (継続運転に必要)
耐酸性クラス : CRC	1 - 腐食ストレス低
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
周囲温度	-20 ... 60 °C
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting	295 N
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance	295 N
移動負荷	2,150 g
10mmストロークあたりの加算負荷率	36 g
0mmストロークの基本質量	3,800 g
10mmストロークあたりの加算質量	36 g
接続ポート径	G1/8
Material cover	アルミニウム
Material seals	PA TPE-U(PU)
Material housing	アルミニウム