


パイロットチェックバルブ HGL-1/2-NPT

製品番号: 34880

FESTO



データシート

特徴	値
バルブ機能	解除可能な一方絞機能
エア接続ポート 1	NPT1/2
空気圧接続 2	NPT1/2
取付方法	ねじ込み式
標準公称流量	0 l/min...1600 l/min
使用圧力	0.02 MPa...1 MPa
作動電圧	0.2 bar...10 bar
制御圧力	0.1 MPa...1 MPa 1 bar...10 bar 14.5 000032...145 000032
周囲温度	-20 °C...80 °C
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
流体温度	-20 °C...80 °C
マテリアルに関する注意事項	RoHS 準拠