


接続ケーブル

NEBV-B2W3-K-0.6-N-M12W3

部品番号: 3579464

FESTO



データシート

特長	値
認証	c CSA us (OL)
ケーブル識別	ラベルホルダなし
質量	100 g
電気接続ポート1, 機能	フィールドデバイス側
電気接続ポート1, デザイン	角形
電気接続ポート1, 接続タイプ	プラグソケット
電気接続ポート1, ケーブル取り出し	エルボ
電気接続ポート1, 接続方式	Plug pattern type B to industry standard, 11 mm
電気接続ポート1, 芯/線数	3
電気接続ポート1, 占有芯/線数	3
電気接続ポート1, 取付方法	電磁弁上にセンタネジM3
電気接続ポート2, 機能	コントローラ側
電気接続ポート2, デザイン	丸形
電気接続ポート2, 接続タイプ	プラグ
電気接続ポート2, ケーブル取り出し	エルボ
電気接続ポート2, 接続方式	M12x1, Aコード (EN 61076-2-101)
電気接続ポート2, 芯/線数	5
電気接続ポート2, 占有芯/線数	3
電気接続ポート2, 取付方法	SW13, ねじロック
使用電圧範囲 (DC)	0 ... 110 V
作動電圧 DC	110 V
使用電圧範囲 (AC)	0 ... 110 V
作動電圧 AC	110 V
40°C時の許容負荷電流	1 A
サージの強さ	1.5 kV
アース接続	可能
ケーブル長さ	0.6 m
配線特長	標準
ケーブルテストコンディション	要求のテストコンディション
ケーブル径	5.9 mm
ケーブル径精度	± 0,3 mm
ケーブルの構造	3x0,75
保護仕様	IP67
保護等級について	組付状態による
周囲温度	-25 ... 80 °C
ケーブル可動時の周囲温度	-25 ... 80 °C
CEマーク	EU低電圧ガイドライン準拠 in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
材質	RoHS対応
汚染度	3
耐酸性クラス : CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
Material cable sheath	TPE-U(PUR)
被膜の色	グレー

特長	値
Material housing	TPE-U(PUR)
ハウジングカラー	黒
Material of union nut	亜鉛ダイカスト ニッケルメッキ
Material insulation	PP