



# プラグ

## NECU-S-M12G4-P1-IS

部品番号: 570953

FESTO



## データシート

特長	値
規格	EN 61076-2-101 EN 61984
接続頻度	50
取付方向	任意
質量	17 g
電気接続ポート1, 機能	フィールドデバイス側
電気接続ポート1, デザイン	丸形
電気接続ポート1, 接続タイプ	プラグ
電気接続ポート1, ケーブル取り出し	ストレート
電気接続ポート1, 接続方式	M12x1, Aコード ( EN 61076-2-101 )
電気接続ポート1, 芯/線数	4
電気接続ポート1, 取付方法	Screw-type lock with hex A/F 18 mm and longitudinal knurl
電気接続ポート2, 接続タイプ	ケーブル
電気接続ポート2, 接続方式	ネジ端子
使用電圧範囲 ( DC)	0 ... 30 V
40°C時の許容負荷電流	4 A
サージの強さ	2.5 kV
ケーブルコネクタ	Pg7
ケーブルの最大直径	4 ... 6 mm
ターミナル断面図	0.75 mm <sup>2</sup>
保護仕様	IP65 IP67
周囲温度	-25 ... 85 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
材質	RoHS対応
汚染度	3
Material housing	PA
Material of union nut	PA
Material electrical contact	真鍮 白銅処理