



# PEコンバータ

## PE-1000

部品番号: 3719

FESTO



## データシート

特長	値
適合または準拠規格	EN 60947-5-1
CEマーク	EU低電圧ガイドライン準拠
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
測定装置	相対圧力
測定方法	空電変換器
Operating pressure MPa	0 ... 0.1 MPa
使用圧力	0 ... 1 bar
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:-:-]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転不可
周囲温度	-10 ... 50 °C
出カスイッチ	接点のタイプ
切換機能	固定ヒステリシスの基準値
スイッチング機能	切換スイッチ
起動ポイント	0.05 bar
切換ポイント	0.05 bar
最大設定出力電圧 AC	250 V
最大設定出力電圧 DC	250 V
誘導負荷の利用カテゴリ	AC-14 DC-13
抵抗負荷の利用カテゴリ	AC-12 DC-12
配線方式	4芯式 ケーブル
電気接続ポート1, 接続タイプ	ケーブル
電気接続ポート1, 接続方式	オープンエンド
ケーブル長さ	1 m
Material cable sheath	PVC
取付方法	取付穴
取付方向	任意
接続ポート径	M5
質量	230 g
Material housing	アルミダイカスト アルミアルマイト処理
オプション設定	取り外し不可
保護仕様	IP62
絶縁電圧	2 kV
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
汚染度	3