

# マニホールドクリップ VABM-L1-18S-G38-8

部品番号: 574461

★ Core product range

FESTO



## データシート

特長	値
スクリーンサイズ	19 mm
バルブ位置	16
Operating pressure MPa	-0.09 ... 1 MPa
使用圧力	-0.9 ... 10 bar
認証	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
耐酸性クラス: CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
最大締め付けトルク DINレール取付	1.5 Nm
バルブ取付時の最高締付トルク	1.18 Nm
最大締め付けトルク 壁取付	3 Nm
質量	652 g
エア接続ポート 1	G3/8
エア接続ポート 3	G3/8
エア接続ポート 5	G3/8
材質	RoHS対応
Material manifold	鍛造アルミ合金