


ストップシリンダ DFSP-40-25-F-PA

部品番号: 576130

FESTO



データシート

| 特長 | 値 |
|---|-------------------------------|
| ストローク | 25 mm |
| ピストン径 | 40 mm |
| ピストンロッドネジ | M8 |
| クッション | P : 固定クッション |
| 取付方向 | 任意 |
| 運転モード | 複動式 引側 |
| 構造 | ピストン ピストンロッド プロファイルチューブ |
| 位置検出 | 近接スイッチ用 |
| ロッドエンド | 雌ネジ |
| バリエーション | ピストンロッド上に雌ネジ |
| 回転防止仕様 / ガイド | 丸型ロッド |
| Operating pressure MPa | 0.12 ... 1 MPa |
| 使用圧力 | 1.2 ... 10 bar |
| 作動流体 | ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア |
| 作動/パイロット流体に注意 | 給油運転可能 (継続運転に必要) |
| 耐酸性クラス : CRC | 2 - 腐食ストレスほぼなし |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| 周囲温度 | -10 ... 80 °C |
| Permissible impact force on the advanced piston rod | 5,540 N |
| 切換動作中の許容横荷重 | 1,108 N |
| サイクル周波数 | 5 Hz |
| 取付方法 | 取付穴 雌ネジ アクセサリ オプション |
| 接続ポート径 | G1/8 |
| 材質 | RoHS対応 |
| Material of flange screw | 亜鉛メッキ鋼 |
| Material cover | 鍛造アルミ合金 陽極化処理 |
| Material seals | TPE-U(PU) |
| Material piston rod | ステンレス |
| Material roll | 亜鉛メッキ鋼 |
| Material cylinder barrel | 鍛造アルミ合金 アルマイト処理 |