

# モータケーブル NEBM-M40G15-EH-7.5-Q11N-R3LEG14

部品番号: 5251397

FESTO



## データシート

特長	値
規格	EN 61984
ケーブル識別	ラベルホルダなし
質量	3.082 kg
電気接続ポート1, 機能	フィールドデバイス側
電気接続ポート1, デザイン	丸形
電気接続ポート1, 接続タイプ	Hybrid socket
電気接続ポート1, ケーブル取り出し	ストレート
電気接続ポート1, 接続方式	M40x1
電気接続ポート1, 芯/線数	15
電気接続ポート1, 占有芯/線数	12
電気接続ポート1, 取付方法	Snap-in locking
電気接続ポート2, 機能	コントローラ側
電気接続ポート2, 接続タイプ	Plugs and cables
電気接続ポート2, ケーブル取り出し	ストレート
電気接続ポート2, 接続方式	RJ45 and open end
電気接続ポート2, 芯/線数	14
電気接続ポート2, 占有芯/線数	12
使用電圧範囲 ( DC)	0 ... 850 V
使用電圧範囲 ( AC)	0 ... 630 V
40°C時の許容負荷電流	31.9 A
サージの強さ	6 kV
ケーブル長さ	7.5 m
配線特長	Suitable for energy chains
ケーブルテストコンディション	要求のテストコンディション
曲げ半径, ケーブル設置固定	65.6 mm
曲げ半径, ケーブル設置フレキシブル	123 mm
ケーブル径	16.4 mm
ケーブル径精度	± 0,3 mm
ケーブルの構造	4x4+2x1,5+2x0,24+2x2x0,15
ケーブルキャップ	ワイヤエンドフェルール
保護仕様	IP67
保護等級について	接続ブロックによる
周囲温度	-40 ... 90 °C
ケーブル可動時の周囲温度	-25 ... 80 °C
CEマーク	EU低電圧ガイドライン準拠 in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
材質	RoHS対応 ハロゲンを含まない
汚染度	3
耐酸性クラス : CRC	1 - 腐食ストレス低
Material cable sheath	TPE-U(PUR)
被膜の色	グレー
Material insulation	PP