



真空エジェクタ

VN-20-H-T6-PQ4-VA5-RO2

部品番号: 526145

FESTO

標準、高真空タイプ、ハウジング幅24mm、T形、ワンタッチコネクタ-オープンサイレンサ形、真空ポート：雄ネジ



データシート

特長	値
オリフィス径、Lavalノズル	2 mm
スクリーンサイズ	24 mm
構造：サイレンサ	3方弁ノーマルオープン
取付方向	任意
エジェクタ特性	高真空 標準
内蔵機能	サイレンサ
構造	T形
最大吸込流量時の使用圧力	2 bar
使用圧力	1 ... 8 bar
最高真空圧時の使用圧力	3.5 bar
最大真空圧力	92 %
使用圧力	6 bar
最大吸込流量	98 l/min
呼び圧力での加圧時間	0.2 s
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転不可
耐酸性クラス：CRC	1 - 腐食ストレス低
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
流体温度	0 ... 60 °C
呼び使用圧力での騒音レベル	63 dB(A)
周囲温度	0 ... 60 °C
最大締付トルク	0.8 Nm
質量	189 g
取付方法	取付穴 アクセサリ
エア接続ポート 1	QS-10
エア接続ポート 3	サイレンサ
真空接続ポート	G1/4
Material of connecting thread	鍛造アルミ合金
材質	RoHS対応
Material seals	NBR
Material receiver nozzle	POM
Material housing	強化POM
Material silencer	アルミダイカスト POM PUフォーム
Material transmitter nozzle	鍛造アルミ合金
Material fitting	真鍮 ニッケルメッキ