


スピードコントローラ VFOH-LE-A-G18-Q4

部品番号: 578797

FESTO



データシート

特長	値
バルブ機能	排気絞り逆止め機能
エア接続ポート 1	QS-4
エア接続ポート 2	G1/8
操作方法	手動操作
調整部品	六角
取付方法	ネジ穴付き
絞り方向時標準流量	180 l/min
自由流れの方向時の標準流量	103 ... 188 l/min
周囲温度	0 ... 150 °C
取付方向	任意
温度範囲での作動圧力	0.2 ... 10 bar
Standard flow rate in flow control direction 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	250 l/min
Standard flow rate in non-return direction at 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	270 ... 300 l/min
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 (継続運転に必要)
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
保管温度	-10 ... 150 °C
流体温度	0 ... 150 °C
締め付けトルク	3 Nm
締め付けトルク公差	± 10 %
質量	23 g
材質	RoHS対応
Material seals	FPM
Material hollow bolt	鍛造アルミ合金
Material release ring	真鍮ニッケルメッキ
Material adjusting screw	ステンレス
Material swivel fitting	真鍮 ニッケルメッキ