


プラグ本体

MHAP-PI-D-0.5

部品番号: 529116

FESTO

CPA-SCバルブターミナル用、2コイル



データシート

特長	値
取付方法	クリップ
取付方向	任意
質量	5 g
配線方式	プラグソケット 3ピン
使用電圧範囲 (DC)	≤ 60 V
許容電流負荷	3 A
ケーブル長さ	0.5 m
ケーブル径	1 mm
ケーブルの構造	3x0,14
保護仕様	IP40
周囲温度	-20 ... 80 °C
ケーブル可動時の周囲温度	-20 ... 50 °C
材質	RoHS対応
材質 ハウジング	PA
材質 (クランプコネクタ)	銅 亜鉛メッキ