

# フィルタレギュレータ LFR-1/2-D-5M-MIDI-MPA


部品番号: 8002320

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

金属製ボウルガードおよび圧力計付、フィルタメッシュ5μm  
マニュアルドレン抜き付

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

FESTO



## データシート

| 特長               | 値                                       |
|------------------|---|
| サイズ              | MIDI                                    |
| シリーズ             | D                                       |
| ロック機構            | ロック機能付調整ノブ                              |
| 取付方向             | 垂直±5°                                   |
| フィルタエレメントのサイズ    | 5 μm                                    |
| ドレン              | 手動回転                                    |
| 構造               | フィルタレギュレータ (圧力計付)                       |
| 最高ドレン貯留量         | 43 cm <sup>3</sup>                      |
| ボウルガード           | 金属製ボウルガード                               |
| 圧力計              | 圧力計付                                    |
| 使用圧力             | 1 ... 16 bar                            |
| 制御圧力範囲           | 0.5 ... 12 bar                          |
| 最大ヒステリシス         | 0.2 bar                                 |
| 標準流量             | 2,600 l/min                             |
| 作動流体             | ISO 8573-1:2010 [-:9:-]準拠エアクラス<br>不活性ガス |
| 作動/パイロット流体に注意    | 給油運転可能 (継続運転に必要)                        |
| 耐酸性クラス: CRC      | 2 - 腐食ストレスほぼなし                          |
| PWIS conformity  | VDMA24364-B1/B2-L                       |
| 保管温度             | -10 ... 60 °C                           |
| 出力エアの純度クラス       | ISO8573-1:2010 [6:8:4]準拠の圧縮エア<br>不活性ガス  |
| 流体温度             | -10 ... 60 °C                           |
| 周囲温度             | -10 ... 60 °C                           |
| 質量               | 900 g                                   |
| 取付方法             | ライン設備<br>アクセサリ<br>オプション                 |
| エア接続ポート 1        | G1/2                                    |
| エア接続ポート 2        | G1/2                                    |
| 材質               | RoHS対応                                  |
| Material housing | 亜鉛ダイカスト                                 |
| Material bowl    | PC                                      |