


プラグ本体 MHAP-PI-1

部品番号: 532182

FESTO

サブベース配管タイプ及びPRマニホールド配管型MHA1-P...-PI
及びHP1-P...-PI用



データシート

特長	値
取付方法	クリップ
取付方向	任意
質量	6 g
配線方式	2ピン プラグソケット
使用電圧範囲 (DC)	≤ 60 V
許容電流負荷	3 A
ケーブル長さ	1 m
ケーブル径	1 mm
ケーブルの構造	2x0,14
保護仕様	IP40
周囲温度	-20 ... 80 °C
ケーブル可動時の周囲温度	-20 ... 50 °C
CEマーク	in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
材質	RoHS対応
Material housing	PA
Material electrical contact	銅合金、錫メッキ