

サービスユニットコンビネーション MSB6N

製品番号: 532307

FESTO



データシート

| 特徴 | 値 |
|----------|---|
| サイズ | 6 |
| シリーズ | MS |
| 操作方法 | 電動 手動 空気圧式 |
| 作動ヒューズ | 内蔵ロック付回転ノブ |
| 取付位置 | 垂直 ±5° |
| ろ過度 | 0.01 µm...40 µm |
| 構造 | 分岐モジュール 活性炭フィルタ 圧力計付レギュレータ ソフトスタート/急速排気バルブ ソフトスタートバルブ フローセンサ On-Offバルブ ファイバフィルタ 圧力計付フィルタレギュレータ 圧力計なしフィルタレギュレータ 膜式ドライヤ 比例式標準オイルミスト 遠心分離機付焼結フィルタ ウォーターセパレータ 電動制御レギュレータ パイロット式高精度ダイヤフラムレギュレータ |
| コントローラ機能 | 出力圧力定数 予圧補正付 二次排気あり 逆電流動作付 |
| シエル保護 | 樹脂製ボウルガード メタルボウルとして内蔵 |
| 差圧表示 | 光学式表示 圧力センサ付 |
| 圧カインジケータ | 圧力センサ付 圧力計付 |
| 作動電圧 | 1.5 bar...20 bar |
| 制御圧力範囲 | 0.3 bar...12 bar |
| 標準公称流量 | 1700 l/min...4800 l/min |

| 特徴 | 値 |
|---------------------|--|
| コイル特性値 | 110V AC : 50/60Hz, 起動電力 3.0VA, 保持電力 2.4VA 230V AC : 50/60Hz, 起動電力 3.0VA, 保持電力 2.4VA 24V DC : 1.5W 24V DC : 1.8W |
| 認証 | c UL us - 認定 (OL) |
| CEマーク(適合性宣言を参照) | EU-EMC指令準拠 EU 機械指令に準拠 EU RoHS (特定有害物質使用制限) 指令準拠 |
| UKCA マーク (適合性宣言を参照) | UK 電磁環境適合性(EMC) 規定 UK機械規定に準拠 UK RoHS指令に準拠 |
| 証明書発行機関 | Intertek UK-MCR-0086 |
| 耐食性クラス KBK | 2 - 適度な耐食性 |
| LABS 認証 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 保管温度 | -10 -C...60 -C |
| 食品産業における適合性 | 拡張マテリアル情報をご参照ください。 |
| 取付方法 | アクセサリ付 |
| 材質ハウジング | アルミダイキャスト |
| ボウル材質 | PC |