



ロータリアクチュエータ DAPS-1440-090-R-F12-MW-T6

部品番号: 8005022

FESTO

double-acting, air connection to VDI/VDE 3845 Namur valves, direct flange mounting, version with handwheel and low temperature.



データシート

| 特長 | 値 |
|---|---|
| アクチュエータサイズ | 1440 |
| フランジ金具の取付穴パターン | F12 |
| 回転角度 | 92 deg |
| シャフトのねじ込み深さ | 38.5 mm |
| 規格に適合した接続継手 | ISO 5211 |
| クッション | クッションなし |
| 取付方向 | 任意 |
| 運転モード | 複動式 |
| 構造 | ヨーク運動 |
| 位置検出 | なし |
| 閉じ方向 | 右側閉 |
| 規格準拠のバルブ接続ポート | VDI/VDE 3845 (NAMUR) |
| セーフティインテグリティレベル (SIL) | Product can be used in SRP/CS up to SIL 2 (high demand) この製品はSIL2までのSRP/CSに使用可能です。 |
| Operating pressure MPa | 0.3 ... 0.84 MPa |
| 使用圧力 | 3 ... 8.4 bar |
| Nominal operating pressure | 0.56 MPa |
| 使用圧力 | 5.6 bar |
| CEマーク | EU-Ex保護ガイドライン (ATEX) 準拠 |
| UKCA marking (see declaration of conformity) | To UK EX instructions |
| 認証発行部 | TÜV Nord 212170801 |
| ATEXカテゴリ ガス | II 2G |
| ATEXカテゴリ 粉塵 | II 2D |
| ガス防爆 | Ex h IIC T6...T3 Gb X |
| 粉塵防爆 | Ex h IIIC T85°C...T200°C Db X |
| 防爆発火等級 | -50°C ≤ Ta ≤ +60°C |
| 作動流体 | ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア |
| 作動/パイロット流体に注意 | 給油運転可能 (継続運転に必要) |
| 耐酸性クラス : CRC | 2 - 腐食ストレスほぼなし |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| 周囲温度 | -50 ... 60 °C |
| 運転圧力時及び回転角度0°時のトルク | 1,440 Nm |
| 回転角50°での作動圧カトルク | 720 Nm |
| 回転角90°での作動圧カトルク | 1,080 Nm |
| Air consumption at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi) per cycle 0°-nominal swivel angle-0° | 67.9 l |
| 質量 | 33,600 g |
| シャフト接続 | T36 |
| 接続ポート径 | G1/4 |
| 材質 | RoHS対応 |
| Material cover | 鍛造アルミ合金 |
| Material seals | FVMQ 強化PTFE |
| Material housing | 鍛造アルミ合金 |
| Material screws | ステンレス |
| Material shaft | ステンレス |
| シャフトの材質番号 | 1.4305 |