

マイクロフィルタ LFMA-3/8-D-MINI-DA



部品番号: 532845

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

0.01マイクロンフィルタエレメント、メタルガード・差圧計付

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

FESTO



データシート

| 特長 | 値 |
|------------------|--|
| シリーズ | D |
| サイズ | MINI |
| 構造 | 繊維フィルタ |
| フィルタエレメントのサイズ | 0.01 µm |
| ドレン | 手動回転 |
| 使用圧力 | 1 ... 16 bar |
| 作動流体 | ISO8573-1:2010 [6:8:4]準拠の圧縮エア 不活性ガス |
| 出力エアの純度クラス | ISO8573-1:2010 [1:7:2]準拠の圧縮エア 不活性ガス |
| エア質による最大標準流量 | 450 l/min |
| エア質による最少標準流量 | 100 l/min |
| ろ過度 | 99.9999 % |
| ポウルガード | 金属製ポウルガード |
| 耐酸性クラス: CRC | 2 - 腐食ストレスほぼなし |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| 流体温度 | 1.5 ... 60 °C |
| 周囲温度 | -10 ... 60 °C |
| 残存量 | 0.01 mg/m ³ |
| 差圧計 | オプトインディケータ |
| 取付方法 | ライン設備 アクセサリ オプション |
| 取付方向 | 垂直±5° |
| エア接続ポート 1 | G3/8 |
| エア接続ポート 2 | G3/8 |
| Material housing | 亜鉛ダイカスト |
| Material filter | ホウケイ酸ファイバー |
| Material bowl | PC |
| 材質 | RoHS対応 |
| 質量 | 368 g |