

ディストリビュータ NEDY-L2R1-V1-M8G3-N-M12G4

製品番号: 8005311

FESTO



データシート

特徴	値
規格ベース	EN 61076-2-101 EN 61076-2-104
防爆	証明書に記載されている情報をよく読むこと ゾーン 2(ATEX) ゾーン 22(ATEX)
構造	ケーブル無しのY形分配器
分配器タイプ	Y形状の
ケーブル名	ラベルホルダなし
取付方法	M2ねじ用スルーホール経由 アクセサリ付
製品質量	20 g
電気接続 1, 機能	制御側
電気接続 1, モデル	丸型
電気ポート 1, 接続種類	プラグ
電気ポート 1, ケーブル取り出し	ストレート
電気ポート 1, 接続方式	M12x1, EN 61076-2-101準拠のAコード
電気ポート 1, 芯数	4
電気ポート 1, 占有ピン	4
電気ポート 2, 機能	フィールドデバイス側
電気ポート 2, モデル	丸型
電気接続ポート 2, 接続タイプ	2x ソケット
電気ポート 2, ケーブル取り出し	ストレート
電気接続ポート 2, 接続方式	M8x1, EN 61076-2-104準拠のAコード
電気接続ポート 2, 芯数	3
電気接続 2, 配置された極/ワイヤ	3
作動電圧範囲 DC	0 V...30 V
使用電圧範囲 AC	0 V...30 V
40°Cでの通電容量	3 A
サージ電圧耐性	0.8 kV
保護等級	IP65 IP68 IP69K
周囲温度	-25 -C...85 -C

特徴	値
周囲温度の情報	スルーホールでの取付 : -10 ~ 40°C
保管温度	-25 -C...85 -C
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
マテリアルに関する注意事項	RoHS 準拠 ハロゲンフリー リン酸エステルフリー
汚染度	3
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
材質 : ケーブル被服	TPE-U(PUR)
カラー ケーブル被服	グレー
材質 ハウジング	PC TPE-U(PUR)
ハウジングのカラー	黒
材質 : ユニオンナット	真鍮ニッケルメッキ
材質 シール	NBR
プラグ接点材質	金めっきされた銅合金
材質 : ねじ付スリーブ	真鍮, ニッケルめっき