


電動シリンダ ESBF-BS-32-300-5P

部品番号: 8022563

★ Core product range

ボールねじ電動シリンダ, ねじの回転をロッドの直線運動に変換

FESTO



データシート

特長	値
サイズ	32
ストローク	300 mm
ピストンロッドネジ	M10x1,25
戻り方向バックラッシュ	30 µm
ボールネジ径	12 mm
ボールネジピッチ	5 mm/U
ピストンロッドのたわみ	0.25 deg
規格	ISO 15552
取付方向	任意
ロッドエンド	雄ネジ
モータタイプ	ステップモータ サーボモータ
位置検出	近接スイッチ用
構造	電動シリンダ、ボールスクリュウタイプ
ボールネジタイプ	ボールスクリュウ
回転防止仕様 / ガイド	滑りガイド付き
最高加速度	5 m/s ²
最高速度	0.56 m/s
繰返し精度	±0,01 mm
定格	100 %
耐酸性クラス: CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
保管温度	-20 ... 60 °C
食品安全	補足の材質情報を参照
相対湿度	0 - 95 %
保護仕様	IP40
周囲温度	0 ... 60 °C
最高運転トルク	1.1 Nm
ドライブシャフトの最大半径方向の力	115 N
最高推力Fx	1,000 N
無負荷時のトルク	0.1 Nm
水平使用時の負荷 (参考)	100 kg
垂直使用時の負荷 (参考)	100 kg
1mあたりの負荷モーメント: JH	0.122 kgcm ²
1kgあたりの負荷モーメント: JL	0.0063 kgcm ²
負荷慣性モーメント (JO)	0.023 kgcm ²
0mmストロークでの移動負荷	281 g
10mmストロークあたりの加算負荷率	9 g
0mmストロークの基本質量	781 g
10mmストロークあたりの加算質量	33 g
取付方法	雌ネジ または、アクセサリ
インタフェースコード, アクチュエータ	D32
材質	RoHS対応

特長	値
Material cover	鍛造アルミ合金アルマイト処理
Material piston rod	ステンレス
Material screws	亜鉛めっき鋼
Material spindle nut	ローラベアリング鋼
Material spindle	ローラベアリング鋼
Material cylinder barrel	Smooth-anodised wrought aluminium alloy