


スピードコントローラ GRLA-1/2-QS-12-RS-D

製品番号: 534344

FESTO



データシート

特徴	値
バルブ機能	一方方向流量絞り機能
エア接続ポート 1	QS-12
空気圧接続 2	G1/2
調整部品	ローレットネジ
取付方法	ねじ込み式 雄ネジ付
制御流れの標準流量	1580 l/min
制御流れ方向の標準流量	925 l/min...1605 l/min
作動電圧	0.2 bar...10 bar
周囲温度	-10 -C...60 -C
海洋仕様	証明書を参照
取付位置	任意
全温度範囲の使用圧力	0.2 bar...10 bar
制御流れ 0.6->0MPa(6->0bar, 87->0psi)時の標準流量	2220 l/min
制御流れの標準流量 0.6->0MPa(6->0bar, 87->0psi)	1910 l/min...2500 l/min
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
保管温度	-10 -C...40 -C
流体温度	-10 -C...60 -C
定格締付トルク	15 Nm
製品質量	124 g
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質 シール	NBR

特徴	値
材質：中空ボルト	鍛造アルミ合金 アルマイト
リリースリング材質	POM
材質 ローレットヘッド	鍛造アルミ合金 アルマイト
材質 調整ねじ	ステンレス
材質：スィベルジョイント	亜鉛ダイカスト