


ソレノイドコイル VACN-N-K1-1-EX4-M

部品番号: 8029143

FESTO

for armature system FN, 3m cable, 24 V DC, encapsulation.



データシート

特長	値
操作方法	電気
取付方向	任意
定格	100 %
絶縁クラス	F
エナメル線絶縁クラス	H
コイル特性	24 V DC: 2.6 W
許容電圧変動	+/- 10 %
Maritime classification	see certificate
CEマーク	EU-Ex保護ガイドライン (ATEX) 準拠 in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK EX instructions To UK RoHS instructions
EU外での防爆認証	EPL Db (BR) EPL Db (CN) EPL Db (GB) EPL Db (IEC-EX) EPL Gb (BR) EPL Gb (CN) EPL Gb (GB) EPL Gb (IEC-EX)
認証発行部	CCC 2021322307003994 DNV 15.0189X DNV TAA000011J GYJ21.1327X IECEX PTB 15.0016X PTB 14 ATEX 2027 X
ATEXカテゴリ ガス	II 2G
ATEXカテゴリ 粉塵	II 2D
ガス防爆	Ex mb IIC T6 Gb
粉塵防爆	Ex mb tb IIIC T80°C Db
防爆発火等級	-20°C <= Ta <= +50°C
耐酸性クラス : CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
保護仕様	IP65
周囲温度	-20 ... 50 °C
質量	353 g
配線方式	ケーブル
ケーブル径	7 mm
ケーブル長さ	3 m
取付方法	刻み付ナット
材質	RoHS対応
Material housing	プラスチック 鋼
Material winding	銅