


# 取付金具 NEAU-A-N8-2

部品番号: 8032869

FESTO



## データシート

特長	値
サイズ	2
デザイン	T溝用
取付方法	T溝に固定 平行, T溝に対して右 クリップイン
周囲温度	-25 ... 85 °C
保管温度	-25 ... 85 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
材質	RoHS対応
耐酸性クラス: CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
Material housing	強化PA
Material screws	ステンレス
Material slot nut	真鍮ニッケルメッキ