

# パラレルグリッパ HGPT-25-A

部品番号: 535864

FESTO

丈夫



## データシート

特長	値
サイズ	25
グリッパフィンガストローク	6 mm
最高停止精度	$\leq 0.2$ mm
グリッパフィンガの最大バックラッシュ角 : ax、ay	$\leq 0.1$ deg
グリッパフィンガの最大バックラッシュ : Sz	$\leq 0.02$ mm
対称回転	$\leq 0.2$ mm
繰返し精度 グリッパ	$\leq 0.04$ mm
グリッパ爪数	2
取付方向	任意
運転モード	複動式
グリッパ機能	平行
構造	インクライン ガイドモーションシーケンス
位置検出	近接スイッチ用
総把持力 0.6MPa時、開時	220 N
総把持力 0.6MPa時、閉時	200 N
使用圧力	3 ... 8 bar 0 ... 0.5 bar
グリッパの最大周波数	$\leq 3$ Hz
0.6MPa時の最低開時間	30 ms
0.6MPa時の最低閉時間	33 ms
作動流体	ろ過圧縮空気、給油または無給油
周囲温度	5 ... 60 °C
使用圧力0.6MPa時の内部把持力	110 N
使用圧力0.6MPa時の外部把持力	100 N
質量慣性モーメント	1.263 kgcm <sup>2</sup>
グリッパフィンガにおける最大静的負荷 : Fz	500 N
Mx : グリッパの静的最大モーメント	30 Nm
My : グリッパの静的最大モーメント	25 Nm
Mz : グリッパの静的最大モーメント	15 Nm
ガイド部の潤滑給油間隔	5 Mio SP
質量	361 g
取付方法	オプション 貫通穴と位置合わせピン付 雌ネジ及び位置合わせピン
エアシャットオフポート	M5
接続ポート径	M5
材質	銅、PTFEフリー
材質 カバーキャップ	ステンレス
材質ハウジング	アルミニウム COMPCOTEコーティング
材質 グリッパ爪	鋼 焼入れ処理