


# 空気圧バルブ JD-5/2-D-3-C-EX

部品番号: 536018

FESTO

5/2ダブルマスタバルブ、片側信号優先



## データシート

特長	値
バルブ機能	5方弁ダブル片側信号優先
操作方法	空気圧
幅	65 mm
標準流量	4,500 l/min
Operating pressure MPa	-0.09 ... 1.6 MPa
使用圧力	-0.9 ... 16 bar
構造	スプール弁
CEマーク	EU-Ex保護ガイドライン ( ATEX ) 準拠
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK EX instructions
ATEXカテゴリ ガス	II 2G
ATEXカテゴリ 粉塵	II 2D
ガス防爆	Ex h IIC T4 Gb
粉塵防爆	Ex h IIIIC T130°C Db
防爆発火等級	-10°C ≤ Ta ≤ +60°C
EU外での防爆認証	EPL Db (GB) EPL Gb (GB)
オリフィス径	14.5 mm
スクリーンサイズ	71 mm
排気機能	調整可
シール	ソフトシール
取付方向	任意
適合または準拠規格	ISO 5599-1
手動操作	なし
ISOコード	303
制御方法	直動
流れ方向	逆流可能
Overlap	Positive overlap
パイロット圧力	2 ... 16 bar
切換時間	8 ms
切換時間 (片側優先)	8 ms
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 ( 継続運転に必要 )
耐振動	Transport application test with severity level 1 as per FN 942017-4 and EN 60068-2-6
耐衝撃性	衝撃テスト: 重要度レベル2 ( FN 942017-5およびEN 60068-2-27準拠 )
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
流体温度	-10 ... 60 °C
音圧レベル	85 dB(A)
パイロット流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
周囲温度	-10 ... 60 °C
質量	810 g
取付方法	サブベース 取付穴とねじ

特長	値
パイロット接続ポート12	サイズ3用マニホールドブロック ( ISO5599-1準拠 )
パイロット接続ポート14	サイズ3用マニホールドブロック ( ISO5599-1準拠 )
エア接続ポート 1	サイズ3用マニホールドブロック ( ISO5599-1準拠 )
エア接続ポート 2	サイズ3用マニホールドブロック ( ISO5599-1準拠 )
エア接続ポート 3	サイズ3用マニホールドブロック ( ISO5599-1準拠 )
エア接続ポート 4	サイズ3用マニホールドブロック ( ISO5599-1準拠 )
エア接続ポート 5	サイズ3用マニホールドブロック ( ISO5599-1準拠 )
材質	RoHS対応
Material seals	HNBR NBR
Material housing	アルミダイカスト