


# 薄形シリンダ ADN-63-50-I-P-A

部品番号: 536348

★ Core product range

ISO 21287規格、マグネット標準装備、ロッド先端雄ネジ

FESTO



## データシート

| 特長   | 値                                       |
|--|---|
| ストローク  | 50 mm                                   |
| ピストン径  | 63 mm                                   |
| ピストンロッドネジ  | M10                                     |
| クッション  | P : 固定クッション                             |
| 取付方向   | 任意                                      |
| 適合または準拠規格  | ISO 21287                               |
| ロッドエンド   | 雌ネジ                                     |
| 位置検出   | 近接スイッチ用                                 |
| バリエーション  | 片ロッド                                    |
| Operating pressure MPa                                   | 0.06 ... 1 MPa                          |
| 使用圧力   | 0.6 ... 10 bar                          |
| 運転モード  | 複動式                                     |
| 作動流体   | ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア           |
| 作動/パイロット流体に注意  | 給油運転可能 ( 継続運転に必要 )                      |
| 耐酸性クラス : CRC   | 2 - 腐食ストレスほぼなし                          |
| PWIS conformity  | VDMA24364-B1/B2-L                       |
| 周囲温度   | -20 ... 80 °C                           |
| 終端衝撃エネルギー  | 1.3 J                                   |
| Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting | 1,750 N                                 |
| Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance    | 1,870 N                                 |
| 0mmストロークでの移動負荷   | 180 g                                   |
| 10mmストロークあたりの加算負荷率                                       | 16 g                                    |
| 0mmストロークの基本質量  | 722 g                                   |
| 10mmストロークあたりの加算質量  | 59 g                                    |
| 取付方法   | 取付穴<br>雌ネジ<br>アクセサリ<br>オプション            |
| 接続ポート径   | G1/8                                    |
| 材質   | RoHS対応                                  |
| Material of flange screw                                 | 鋼                                       |
| Material cover   | Anodised wrought aluminium alloy        |
| Material seals   | TPE-U(PUR)                              |
| Material piston rod                                      | ステンレス                                   |
| Material cylinder barrel                                 | Smooth-anodised wrought aluminium alloy |