


ソレノイドバルブ VUVG-BK10-B52-T-F-1R8L-S

部品番号: 8042560

★ Core product range

FESTO



データシート

特長	値
バルブ機能	5方弁ダブル
操作方法	電気
バルブサイズ	10 mm
標準流量	160 l/min
Operating pressure MPa	0.15 ... 0.7 MPa
使用圧力	1.5 ... 7 bar
構造	Piston slide with sealing ring
認証	c UL us - Recognized (OL)
認証発行部	UL MH19482
保護仕様	IP65
排気機能	調整可
シール	ソフトシール
取付方向	任意
手動操作	ロック式 押側
制御方法	パイロット式
パイロット方式	内部パイロット
流れ方向	逆流れ不可
Overlap	Positive overlap
信号状態表示	LED
スイッチング周波数	2 Hz
切換時間	7 ms
定格	100 %
ロジック0を使った最大ポジティブテストパルス	1,600 µs
ロジック1を使った最大ネガティブテストパルス	3,000 µs
コイル特性	24 V DC: 0.8 W
許容電圧変動	+/- 10 %
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 (継続運転に必要)
耐振動	Transport application test with severity level 1 as per FN 942017-4 and EN 60068-2-6
耐衝撃性	衝撃テスト : 重要度レベル1 (FN 942017-5およびEN 60068-2-27準拠)
耐酸性クラス : CRC	0 - 腐食ストレスなし
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
流体温度	-5 ... 50 °C
パイロット流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
周囲温度	-5 ... 50 °C
質量	50 g
配線方式	3ピン M8x1, A-coded to EN 61076-2-104 プラグ
取付方法	マニホールド 取付穴
エア接続ポート 2	フランジ
エア接続ポート 4	フランジ
材質	RoHS対応
Material seals	HNBR NBR
Material housing	鍛造アルミ合金