

スピードコントローラ GRLA-1/8-QS-8-MF-D

部品番号: 537076

FESTO

排気絞り用、大流量



データシート

特長	値
バルブ機能	スピードコントローラ
エア接続ポート 1	QS-8
エア接続ポート 2	G1/8
取付方法	ネジ穴付き 雄ネジ
絞り方向時標準流量	475 l/min
自由流れの方向時の標準流量	325 ... 500 l/min
周囲温度	-10 ... 60 °C
Maritime classification	see certificate
取付方向	任意
温度範囲での作動圧力	0.2 ... 10 bar
Standard flow rate in flow control direction 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	720 l/min
Standard flow rate in non-return direction at 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	610 ... 760 l/min
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 (継続運転に必要)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
保管温度	-10 ... 40 °C
流体温度	-10 ... 60 °C
締め付けトルク	3 Nm
締め付けトルク公差	± 10 %
質量	32 g
材質	RoHS対応
Material seals	NBR
Material hollow bolt	鍛造アルミ合金 陽極化処理
Material release ring	POM
Material adjusting screw	真鍮
Material swivel fitting	亜鉛ダイカスト