

# ファインフィルタ MS12-LFM-G-BUV

製品番号: 537153

FESTO



## データシート

特徴	値
シリーズ	MS
サイズ	12
構造	ファイバフィルタ
ろ過度	1 µm
ドレン	全自動式 手動 タッチ
作動電圧	2 bar...12 bar
作動流体	ISO 8573-1:2010 [6:8:4] 準拠の圧縮空気 不活性ガス
2次側のエアクオリティクラス	ISO 8573-1:2010 [5:7:3] 準拠の圧縮空気
フィルタ効率	99.99 %
最大ドレン量	400 cm <sup>3</sup>
シエル保護	メタルボウルとして内蔵
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
流体温度	5 -C...60 -C
周囲温度	5 -C...60 -C
保管温度	-10 -C...60 -C
取付方法	オプション : インライン ブラケット付
取付位置	垂直 ±5°
材質 ハウジング	アルミダイキャスト
材質 : カバー	PA
材質 : フィルタ	ホウケイ酸ガラスファイバー
ボウル材質	鍛造アルミ合金
覗き窓材質	PC
材質 シール	NBR
マテリアルに関する注意事項	RoHS 準拠
製品質量	7000 g