


# マイクロフィルタ MS4-LFM-1/4-AUV-DA

部品番号: 537214

FESTO

フィルタエレメント0.01µm、メタルボウルガード、オートドレン、差圧インジケータ付、流れ方向左->右



## データシート

特長	値
シリーズ	MS
サイズ	4
構造	繊維フィルタ
フィルタエレメントのサイズ	0.01 µm
ドレン	全自動
使用圧力	2 ... 12 bar
作動流体	ISO8573-1:2010 [6:8:4]準拠の圧縮エア 不活性ガス
出カエアの純度クラス	ISO8573-1:2010 [1:7:2]準拠の圧縮エア
エア質による最大標準流量	360 l/min
エア質による最少標準流量	54 l/min
ろ過度	99.9999 %
最高ドレン貯留量	25 ml
ボウルガード	メタルボウルとして内蔵
耐酸性クラス : CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
食品安全	補足の材質情報を参照
流体温度	-10 ... 60 °C
周囲温度	-10 ... 60 °C
保管温度	-10 ... 60 °C
残存量	0.01 mg/m3
差圧計	オプトインディケータ
取付方法	ライン設備 アクセサリ オプション
取付方向	垂直±5°
エア接続ポート 1	G1/4
エア接続ポート 2	G1/4
Material housing	アルミダイカスト
Material filter	ホウケイ酸ファイバー
Material bowl	アルミダイカスト 鍛造アルミ合金
Material screen	PA
Material seals	NBR
材質	RoHS対応
質量	350 g