


増圧器 DPA-40-16

部品番号: 537274

FESTO

高圧生成



データシート

特長	値
ピストン径	40 mm
取付方向	任意
構造	ダブルピストン式増圧器
圧力計	G1/8追加
2次側圧力 2	4.5 ... 16 bar
使用圧力	2.5 ... 10 bar
制御圧力範囲	4.5 ... 16 bar
1時側圧力	2.5 ... 10 bar
Note on pressure regulation range	If the controller spring is tensioned to the maximum, the maximum output pressure can be exceeded by 40%.
作動流体	Compressed air to ISO 8573-1:2010 [7:3:4]
作動/パイロット流体に注意	給油運転不可
耐酸性クラス : CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
保管温度	5 ... 60 °C
周囲温度	5 ... 60 °C
質量	1,500 g
取付方法	雌ネジ
エア接続ポート 1	G1/4
エア接続ポート 2	G1/4
エア接続ポート 3	M7
材質	RoHS対応