


ソレノイドコイル

VACF-B-K1-16B-5-EX4-M

部品番号: 8059812

FESTO



データシート

特長	値
取付方向	任意
切換位置表示	なし
最短ピックアップ時間	10 ms
定格	100 %
コイル特性	110V AC: 50/60Hz, 消費電力4.18 VA
周波数許容公差	+/- 5 %
許容電圧変動	+/- 10 %
CEマーク	EU-Ex保護ガイドライン (ATEX) 準拠 in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK EX instructions To UK RoHS instructions
EU外での防爆認証	EPL Db (BR) EPL Db (CN) EPL Db (GB) EPL Db (IEC-EX) EPL Gb (BR) EPL Gb (CN) EPL Gb (GB) EPL Gb (IEC-EX)
認証発行部	CML22UKEX5255X DNV17.0013X GYJ17.1077X IBExU 16 ATEX1146X IECEX IBE16.0024X
ATEXカテゴリ ガス	II 2G
ATEXカテゴリ 粉塵	II 2D
ガス防爆	Ex mb IIC T5 Gb
粉塵防爆	Ex mb IIIC T95°C Db
防爆発火等級	-30°C ≤ Ta ≤ +40°C
耐酸性クラス: CRC	0 - 腐食ストレスなし
PWIS conformity	VDMA24364-C1-L
保護仕様	IP65
周囲温度	-30 ... 40 °C
質量	170 g
配線方式	3芯式 ケーブル (バラ)
ケーブル長さ	5 m
導管定格断面	0.75 mm ²
取付方法	刻み付ナット
材質	RoHS対応
Material solenoid coil	アルミニウム エポキシ樹脂 銅 鋼
Material winding	銅