



近接スイッチ SIED-M30NB-ZS-S-L

部品番号: 538283

FESTO

プラグ式



データシート

| 特長 | 値 |
|------------------|---|
| デザイン | 丸形 |
| 適合または準拠規格 | EN 60947-5-2 |
| 認証 | RCM Mark c UL us - Listed (OL) |
| CEマーク | EU-EMVガイドライン準拠 EU低電圧ガイドライン準拠 |
| 測定原理 | 誘導形 |
| 公称切換距離 | 15 mm 12.15 mm |
| 減少率 | アルミ = 0.5 SUS、St 18 / 8 = 0.8 銅 = 0.4 真鍮 = 0.5 スチール St 37 = 1,0 |
| 周囲温度 | -25 ... 85 °C |
| 繰り返し精度 | 0.4 mm |
| 出力スイッチ | 2線式非接触 |
| スイッチング機能 | ノーマルオープン接点 |
| ヒステリシス | 0.04 ... 3.3 mm |
| 直流時の最高切換サイクル | 220 Hz |
| 交流時の最高切換サイクル | 25 Hz |
| 最大出力電流 | 300 mA |
| 電圧降下 | ≤ 8 V |
| 最小負荷電流 | 5 mA |
| 短絡保護 | なし |
| 使用電圧範囲 (AC) | 20 ... 265 V |
| 使用電圧範囲 (DC) | 20 ... 320 V |
| 電源周波数 | 50 Hz |
| 待機電流 | ≤ 1.5 mA |
| 誤極性保護 | 全ての電気配線に適用 |
| 配線方式 | 2ピン M12x1 プラグ |
| サイズ | M30 |
| 取付方法 | ロックナット付 |
| 締付トルク | 30 Nm |
| 取付方法 | 束ねていない |
| 質量 | 140 g |
| Material housing | 真鍮 PA ニッケルメッキ |
| 切換状態表示 | 黄色LED |
| 保護仕様 | IP67 |
| 耐酸性クラス: CRC | 1 - 腐食ストレス低 |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |