

# 薄形シリンダ

## ADNP-40-80-A-P-A-QS-6



部品番号: 539425

FESTO

ISO

21287準拠、マグネット内蔵、ロッド先端雄ネジ、ワンタッチコネクタ付

2011年廃番予定品



### データシート

特長	値
ストローク	80 mm
ピストン径	40 mm
ピストンロッドネジ	M10x1,25
規格	ISO 21287
クッション	P : 固定クッション
取付方向	任意
ロッドエンド	雄ネジ
構造	ピストン ピストンロッド シリンダチューブ
位置検出	近接スイッチ用
バリエーション	片ロッド
使用圧力	0.6 ... 10 bar
運転モード	複動式
作動流体	ろ過圧縮空気、給油または無給油
耐酸性クラス : CRC	2
周囲温度	-10 ... 60 °C
終端衝撃エネルギー	0.56 J
0.6MPaで後退時の理論力	686 N
0.6MPaで前進時の理論力	754 N
0mmストロークでの移動負荷	55 g
10mmストロークあたりの加算質量	32 g
0mmストロークの基本質量	240 g
10mmストロークあたりの加算負荷率	3 g
取付方法	オプション 取付穴 雌ネジ アクセサリ
接続ポート径	QS-6
材質	RoHS対応
材質 カバー	強化PA
材質 シール	TPE-U(PU)
材質 ピストンロッド	鍛造アルミ合金 陽極化処理
シリンダチューブの材質	鍛造アルミ合金 アルマイト処理