


ハンドリングモジュール HSW-10-AS

部品番号: 540226

FESTO

90度旋回タイプのピックアンドブレース装置、駆動減なし、ガイド・シャフト



データシート

特長	値
実行ストローク	9 ... 15 mm
サイズ	10
最長リニアストローク 揺動角度90°時	90/90 mm
Zストローク	80 ... 100 mm
クッション	バツファによるノイズ吸収
取付方向	任意
構造	ドライブシャフト リニアガイド+ボールベアリング ガイドモーションシーケンス
位置検出	近接スイッチ用
終端位置での繰返し精度	+/-0,02 mm
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
周囲温度	0 ... 60 °C
ドライブシャフトにおける最高トルク	0.85 Nm
最大スラスト荷重	10 N
最大トルク : Mx	0.6 Nm
最大トルク : My	0.6 Nm
最大トルク : Mz	0.6 Nm
最大有効負荷	0.5 kg
ドライブシャフトの最大半径方向の力	30 N
Y軸方向への最大推力	30 N
質量	1,200 g
取付方法	通し穴及びセンタリングスリーブ
Material stops	ステンレス
Material spring pressure piece	ステンレス
Material sub-base	鍛造アルミ合金 陽極化処理
Material bracket	鍛造アルミ合金 陽極化処理
Material cross-guide	熱処理鋼
Material swivel lever	浸炭鋼 パニシング加工
Material slotted guide plate	浸炭鋼 焼入れ処理
Material sensor rail	鍛造アルミ合金 陽極化処理
Material bar	鍛造アルミ合金 陽極化処理
Material adjusting screw	ステンレス