


ハンドリングモジュール HSW-12-AS-SD

部品番号: 540233

FESTO

90度旋回タイプのピックアンドブレース装置、駆動減なし、ガイド・シャフト・保護カバー付



データシート

特長	値
実行ストローク	15 ... 25 mm
サイズ	12
最長リニアストローク 揺動角度90°時	142/142 mm
Zストローク	80 ... 100 mm
クッション	バツファによるノイズ吸収
取付方向	任意
構造	ドライブシャフト リニアガイド+ボールベアリング ガイドモーションシーケンス
位置検出	近接スイッチ用
終端位置での繰返し精度	+/-0,02 mm
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
周囲温度	0 ... 60 °C
ドライブシャフトにおける最高トルク	1.25 Nm
最大スラスト荷重	18 N
最大トルク : Mx	1.5 Nm
最大トルク : My	1.5 Nm
最大トルク : Mz	1.5 Nm
最大有効負荷	1 kg
ドライブシャフトの最大半径方向の力	45 N
Y軸方向への最大推力	35 N
質量	3,000 g
取付方法	通し穴及びセンタリングスリーブ
Material stops	ステンレス
Material cover	鍛造アルミ合金 陽極化処理
Material spring pressure piece	ステンレス
Material sub-base	鍛造アルミ合金 陽極化処理
Material bracket	鍛造アルミ合金 陽極化処理
Material cross-guide	熱処理鋼
Material swivel lever	浸炭鋼 バニシング加工
Material slotted guide plate	浸炭鋼 焼入れ処理
Material sensor rail	鍛造アルミ合金 陽極化処理
Material bar	鍛造アルミ合金 陽極化処理
Material adjusting screw	ステンレス