


スピードコントローラ GRLSA-1/4-QS-8

部品番号: 540662

FESTO



データシート

特長	値
バルブ機能	排気絞り逆止め機能
エア接続ポート 1	QS-8
エア接続ポート 2	G1/4
操作方法	手動操作
調整部品	内部六角
取付方法	ネジ穴付き
絞り方向時標準流量	0 ... 450 l/min
自由流れの方向時の標準流量	390 ... 570 l/min
周囲温度	-10 ... 60 °C
取付方向	任意
温度範囲での作動圧力	0.2 ... 10 bar
Standard flow rate in flow control direction 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	0 ... 700 l/min
Standard flow rate in non-return direction at 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	820 ... 930 l/min
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 (継続運転に必要)
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
保管温度	-10 ... 40 °C
流体温度	-10 ... 60 °C
締め付けトルク	11 Nm
締め付けトルク公差	± 10 %
質量	34.8 g
Material seals	NBR
Material hollow bolt	鍛造アルミ合金 陽極化処理
Material release ring	POM
Material adjusting screw	強化PA
Material swivel fitting	亜鉛ダイカスト