


出力モジュール CPX-8DA

部品番号: 541482

FESTO

チャンネルオリエンテーション診断



データシート

| 特長 | 値 |
|-------------------|--|
| 寸法WxLxH | (インターリンクブロック、コネクションブロック込み) 50 mm x 107 mm x 50 mm |
| 質量 | 49 g |
| 周囲温度 | -5 ... 50 °C |
| 保管温度 | -20 ... 70 °C |
| 保護仕様 | 接続ブロックによる |
| 耐酸性クラス : CRC | 1 - 腐食ストレス低 (インストール時) |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Material housing | 強化PA PC |
| LED | 1 group diagnostics 8 channel diagnostics 8 channel status |
| 診断 | Short circuit/overload per channel 出力の電圧不足 |
| Output数 | 8 |
| パラメータ設定 | Fail-safe mode per channel Forcing per channel Idle mode per channel Behaviour after short circuit Module monitoring |
| 使用電圧範囲 (DC) | 18 ... 30 V |
| 作動電圧 DC | 24 V |
| 使用電圧時の実消費電流 | 通常16mA |
| 出力特性曲線 | IEC1131-T2 |
| 出力回路論理 | PNP (プラス切換) |
| モジュールあたりの最大残存出力電流 | 4 A |
| チャンネルあたりの最大電源電圧 | 0.5A (12Wランプ) |
| 絶縁 : チャンネル-チャンネル | なし |
| 絶縁 : チャンネル-内部バス | あり、内部サプライ用 |
| 保護 (短絡) | チャンネル毎にヒューズ保護を内蔵 |